


MAJ N° 2

A - Nouveau Câblage entre la carte de contrôle et le pont de diodes.


Le pont de diode représenté est celui de la Smartmig 3P. Mais le principe est le même pour Smartmig 142 et Smartmig 162.

Un couple de nouveaux câbles sont à créer:

Quantité	Couleur	Section de cuivre	Taille	Coté 1	Coté 2
1	Rouge	0.75 mm ²	250mm	Faston 6.35	Cosse ronde
1	Noir	0.75 mm ²	250mm	Faston 6.35	Cosse ronde



Les fils doivent être raccordés sur les connexions de puissance de sortie du pont de diodes.



Ancien câblage

Nouveau câblage

B- Changement du contrôle de la vitesse du potentiomètre.

Un changement de la carte potentiomètre est nécessaire.



MAJ N° 3

Les connecteurs ont changés, mais l'emplacement du câblage reste identique, il y aura simplement les connecteurs mâles et femelles à changer ou soudage du fil sur le nouveau connecteur.

